

Garant**Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 10-19****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.

Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos \varnothing D2	35 mm
Rakto dydis ₄	19 mm
Rakto dydis ₃	17 mm
Rakto dydis ₂	13 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h_1	15 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	20 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	26 mm
Rakto dydis ₁	10 mm
visas ilgis L	210 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis