

Garant
Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 8-13

Užsakymo data

Užsakymo numeris	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Produktų klasė	61B

Aprašymas
Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.

Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos \varnothing D1	20,2 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis ₂	10 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	16,8 mm
maksimalus kilpos \varnothing D2	24,8 mm
visas ilgis L	150 mm
Rakto dydis ₄	13 mm
Rakto dydis ₃	12 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	13,8 mm
Rakto dydis ₁	8 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis