

Garant**Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 16-19****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614847 16-19 |
| GTIN | 4045197972903 |
| Produktų klasė | 61B |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.

Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Rakto dydis ₁ | 16 mm |
| Rakto dydis ₄ | 19 mm |
| maksimalus kilpos aukštis h ₂ | 21,9 mm |
| maksimalus kilpos Ø D2 | 33,5 mm |
| Rakto dydis ₂ | 17 mm |
| visas ilgis L | 230 mm |
| maksimalus kilpos aukštis h ₁ | 20,2 mm |
| Rakto dydis ₃ | 18 mm |
| maksimalus kilpos Ø D1 | 31,5 mm |
| Dantų skaičius | 72 |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Perjungiamo terklė | taip |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |