



Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861310 800
GTIN	4008158007663
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šlampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes specialiai karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena. Pasukama iki 35°.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.**

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis	40×20 mm
Užveržimo tarpas	800 mm

Svoris	8,4 kg
Išnešimas	175 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis	861130
Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu	861340