

Hartig

Mikrometrinis vidmatis su dvigubomis (dviejų krypčių) lūpomis, Matavimo ribos: 75-100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Modelis iki 600 mm matavimo diapazono tiekiamas papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	21 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	3 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4

Produkto rūšis	Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis
Paslaugos	
Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis Maksimalios matavimo ribos 75 mm	022360 75
Priedai	
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 5 mm	484030 5
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 275 mm	484030 275
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 17 mm	484030 17
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 150 mm	484030 150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 3 mm	484030 3
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 4 mm	484030 4
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm	484030 125
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 225 mm	484030 225
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 13 mm	484030 13
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 200 mm	484030 200