

Hartig

Mikrometrinis vidmatis su dvigubomis (dviejų krypčių) lūpomis, Matavimo ribos: 50-75mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Modelis iki 600 mm matavimo diapazono tiekiamas papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	21 mm
Leistina paklaida	3 µm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B4
Produkto rūšis	Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis Maksimalios matavimo ribos 75 mm	022360 75
---	-----------

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 3 mm	484030 3
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 275 mm	484030 275
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 17 mm	484030 17
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 125 mm	484030 125
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 225 mm	484030 225
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 150 mm	484030 150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 200 mm	484030 200
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 13 mm	484030 13
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 4 mm	484030 4
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 5 mm	484030 5

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85