



Kampinis veržtuvas, Maksimalus suspaudimo tarpas: 90mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	862500 90
GTIN	4008158016832
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus su tvirtomis, kruopščiai apdirbtomis prispaudžiamosiomis plokštumomis (užveržimo kampas 90°). Užveržimo žiaunos judinamos, kad galėtų užveržti **skirtingų skersmenų medžiagas.**

Paskirtis:

Tiksliau kampu užveržti detales, jas suvirinant ar montuojant.

Techninis aprašymas

maksimalus pralaidumas	60 mm
Svoris	3,8 kg
maksimalus suspaudimo tarpas	90 mm
Žiaunų aukštis	35 mm
Produkto rūšis	Kampinis veržtuvas

