



HOLEX CleverDrill trumpųjų grąžtų rinkinys HSS Nr. 113005, tipas N su dėžute, be dangos, Tipas: 1-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš trumpų grąžtų Nr. 113005.

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Gręžimo diapazonas: 1 - 10 mm

Grąžtų skaičius: 19

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Kotas	Cilindrinis kotas
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm

Grąžtų skaičius	19
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	63 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3