



Kernbohrmaschine kompakt, Gamintojo ID: 72721561



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Produktų klasė	03F

Aprašas

Aprašymas:

Kompaktiškas, lengvas 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su kampine pavara ir plona konstrukcija, puikiai tinkančia darbui ankštose vietose.

- **Fiksuotas gręžimo variklis, skirtas darbui uždaroje darbo vietoje.**
- **Vietą taupantis valdymas iš abiejų pusių naudokjant terkšlę.**
- **Paprasta pritvirtinti dėl 7,5 kg svorio.**
- **Vidinis aušinamasis tepimas naudojant rankinę pompą.**
- **Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.**
- **Apvertimo jutiklis.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus nustatymas.**
- **Sūkių skaičiaus išsaugojimas „Memory Function“.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 1 3/8 colio terkšlė, 1 užmaunamo rakto ilgintuvas, aušinimo medžiagos siurblys, tvirtinimo diržas, centravimo kaištis, apsauga nuo susilietimo, papildoma rankena, 2 vidinių šešiabriaunių raktai 5 ir 8 mm, 2 vidinių šešiabriaunių raktai 5 ir 8 mm su T formos rankena, lagaminas.

Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Gamintojo pavadinimas: KBC 35

Naudojama galia: 1100 W

maksimalus sūkių skaičius: 130 - 520 min⁻¹

Įrankių laikiklio matmenys: 3/4" Weldon

maksimalus sriegimo Ø pliene: M12

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 16 mm

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	KBC 35
Naudojama galia	1100 W
maksimalus sūkių skaičius	130 - 520 min ⁻¹
maksimalus sriegimo Ø pliene	M12 mm
Svoris	7,5 kg
Aukštis	169 mm
maksimalus gilinimo Ø	32 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Magnetinio pado ilgis	175 mm
Darbinė eiga	46 mm
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 colio Weldon
Magnetinio pado plotis	80 mm
Ištekimo gylis	Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 35 mm mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas