

Garant**Poliravimo diskas (SiC), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 240****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566970 240
GTIN	4045197973313
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Elastingas poliuretano poliravimo diskai su SiC grūdelių danga.

Paskirtis:

Didesnių paviršių apdirbimui. Tolesnis atskirų grūdelių naudojimas užtikrina, kad paviršiai blizgės lyg veidrodį. Nereikia jokios poliravimo pastos. Gaunamas tolygus, **matinis paviršius**.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Forma	plokščia
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	30 m/s
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Produkto rūšis	Poliravimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		