

**Garant****Keičiami kumšteliai, Kai lūpų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362392 125
GTIN	4045197973108
Produktų klasė	31S

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksliam užspaudimui. Papildomos užspaudimo lūpos praplečia spaustuvo panaudojimo galimybes. Optimizuota dantų forma didelėms laikymo jėgoms. Keičiama plokštelė su 2 užspaudimo lygiais. 3 mm ir 5 mm aukščio užspaudimo lygiai.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis b	12 mm
Žiaunų aukštis h	40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-HOLEX
Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC

Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD veržtuvas
kai žiaunų plotis	125 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai