



Pakopinė lūpa paslanki, Tipui: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361450 160
GTIN	4250364403382
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Paslankios žiaunos.

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitojo keitimo sistema.

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.

Techninis aprašymas

Ilgis l_1	64 mm
Aukštis h_1	25 mm
Žiaunų aukštis h	50 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Žiaunų plotis b	160 mm
Žiaunų ilgis l	114 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai