

**Ansell****Pirštinių pora HyFlex® 11-816, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094356 8
GTIN	10076490450004
Produktų klasė	04P

**Aprašymas****Modelis:**

HyFlex® 11-816. Plonos, tačiau tvirtos pirštinės, megztos pagal **18 dydžio** technologiją. **Ilgasnis tarnavimo laikas** dėl putų dangos su FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Be tirpiklių ir kenksmingų medžiagų**, sertifikuotos pagal Oeko-Tex standartą. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis	8
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	4121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	219 mm
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	20,4 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Putas iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės