

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-816, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094356 10
GTIN	10076490450028
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-816. Plonos, tačiau tvirtos pirštinės, megztos pagal **18 dydžio** technologiją. **Ilgasnis tarnavimo laikas** dėl putų dangos su FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Be tirpiklių ir kenksmingų medžiagų**, sertifikuotos pagal Oeko-Tex standartą. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HyFlex®
Pirštinių dydis	10
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	4121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	219 mm
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	20,4 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės