

**Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 19X22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamo dešiniam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis $d_1$	19 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D2$	48 mm
Rakto dydis $d_2$	22 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D1$	35 mm
visas ilgis L	300 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_2$	30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis $h_1$	24 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis