



## Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 24X27mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamo dešiniam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
visas ilgis L	330 mm
Rakto dydis $d_2$	27 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_1$	30 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D2$	60 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D1$	48 mm
Rakto dydis $d_1$	24 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_2$	34 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis