

**Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 30X32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamo dešiniam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis <sub>1</sub>	30 mm
maksimalus kilpos $\varnothing$ D1	60 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_2$	35 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_1$	34 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	32 mm
visas ilgis L	380 mm
maksimalus kilpos $\varnothing$ D2	64,5 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis