



Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID DIAMOND, Ø 125 mm, Tipas: D852



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566368 D852
GTIN	4007220068380
Produktų klasė	55K

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskas **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, pilnai padengtas galvanizuoto deimanto danga.

Paskirtis:

Kietoms medžiagoms, pvz.: titanui, nikelio lydiniams, ketui, kietlydiniui, keramikai ir pluoštu sustiprintoms medžiagoms, apdirbti. Plokštumoms ir kraštams, suvirinimo siūlėms apdirbti ir nuožuloms nuimti. Kartu su užveržimo jungių rinkiniu Nr. 566365.

maksimalus apskritiminis greitis: 40 m/s

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonių kodas	D
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s

Produkto rūšis

Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
sausasis	tinka		