



Šlifavimo diskas CC-GRIND-STRONG, DiskoØ: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566366 125
GTIN	4007220104484
Produktų klasė	550

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvus 4 sluoksnių šlifavimo diskas **CC-GRIND-STRONG**, jungiantis standartinį rupiojo šlifavimo diską su trimis šlifavimo medžiagos sluoksniais ant pagrindo, kurie nusidėvi vienodai.

Ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su CC-GRIND-SOLID šlifavimo disku dėl abrazyvios šlifavimo medžiagos sluoksnių ir šlifuojančios atraminės lėkštelės.

Paskirtis:

Kietų ir šiurkščių medžiagų šlifavimui apdirbant plokštumas, suvirinimo siūles, nuimant užvartas, nusklembiant ir nuimant nuodegas.

Techninis aprašymas

DiskoØ	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai

maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		