



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18ONEFF12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklu**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apskukų skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.

- **Kompaktiškas.**
- **4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.**
- **Galingas 1356 Nm sukimo momentas.**
- **1/2 colio laikiklis fiksavimo žiedams.**
- **ONE KEY™ programėlė įrankių nustatymų pritaikymui prie naudotojo.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security rodo prietaiso padėtį po paskutinio naudojimo.**

Detalus aprašymas:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktukas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui.

- **Kompaktiškas.**
- **4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.**

Privalumai:

DRIVE CONTROL™.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulioriais, įkrovikliu, HD dėže, segtuku prie diržo.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Techninis aprašymas

Smūgių skaičius 4 pakopa	0 - 2100 min ⁻¹
tinkamas akumuliorius - Tiekėjas/ Akumulioriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 950 min ⁻¹
Akumulioriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa	400 Nm
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa	1356 Nm
maksimalus sukimo momentas 4 pakopa	1356 Nm
Svoris	3,3 kg
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 2100 min ⁻¹
Akumulioriaus talpa	5 Ah
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis keturbriaunis
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	130 Nm
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 1750 min ⁻¹
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M33
Gamintojo pavadinimas	M18ONEFHIWF12-502X
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Aplikacinė jungtis	OneKey

Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18