



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18ONEFF34



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklų**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apskukų skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais. Akumuliatorinis smūginis suktuvas su spyruokliniu žiedu užtikrina iki 1627 Nm užveržimo momentą ir pakeičia laidinius ir suslėgto oro įrankius. DRIVE CONTROL užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.

- **Kompaktiškas.**
- **4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.**
- **Galingas 1627 Nm sukimo momentas.**
- **3/4 colio laikiklis fiksavimo žiedams.**

- **ONE KEY™** programėlė įrankių nustatymų pritaikymui prie naudotojo.
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security** rodo prietaiso padėtį po paskutinio naudojimo.

Detalus aprašymas:

Tvirtas ir **galingas FUEL™** akumuliatorinis smūginis suktuvas su **bešepetėliniu POWERSTATE™ EC** varikliu, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui.

Privalumai:

DRIVE CONTROL™.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže, segtuku prie diržo.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 1850 min ⁻¹
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa	1627 Nm
maksimalus sukimo momentas 4 pakopa	1627 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis keturbriaunis
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	250 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M33
Gamintojo pavadinimas	M18ONEFHIWF34-502X
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Svoris	3,2 kg
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 2400 min ⁻¹
Smūgių skaičius 4 pakopa	0 - 2400 min ⁻¹
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 850 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa	500 Nm
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
Aplikacinė jungtis	OneKey

Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC