

**Kibus šlifavimo diskas Cubitron™II 947A, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567521 40
GTIN	30076308457038
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.

Kibūs šlifavimo diskai su tikslios formos **Cubitron™II** keraminių grūdelių (pasigalandantys) ir tvirto X audinio. **Aukščiausias našumas ir patvarumas.**

Detalus aprašymas:

Kibūs šlifavimo diskai su tikslios formos **Cubitron™II** keraminių grūdelių (pasigalandantys) ir tvirto X audinio. **Aukščiausias našumas ir patvarumas.**

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniais šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.:

nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančių rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibus neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Šlifavimo priemonių padėklas	Audinio pagrindas
Disko Ø	125 mm
Serija	Cubitron™II
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis, ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		