

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-541, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094563 8
GTIN	10076490458598
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-541. Lengvos pirštinės su 18 dydžio mezgimo technologija ir apsauga nuo įpjovimo (klasė D nach EN 388:2016) dėl INTERCEPT™ ir KEVLAR® siūlų derinio. Plona, tačiau tvirta nitrilo putų danga. Puikiai tinka mažų aštriabriaunių metalinių detalių montavimui.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Spalva: juoda / pilka

be silikono: taip

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
be silikono	taip
Apsaugos kategorija	Kategorija II

Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	be latekso
Mezgimo technologija	18G
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	INTERCEPT™; Kevlar
Danga	Puta iš nitrilo
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka
Svoris	24 g
Ilgis	196 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės