

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-542, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094568 10
GTIN	10076490449589
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-542. Itin aukšta F klasės apsauga nuo įpjovimų. Speciali lengva konstrukcija, skirta maksimaliam komfortui ir judėjimo laisvei užtikrinti. Pirštinių viršus yra pralaidus orui, o nešvarumams atspari nitrilo danga suteikia galimybę trumpam n panaudoti pirštines esant 100° C karščiui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
be silikono	taip
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12

Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	be latekso
Mezgimo technologija	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	INTERCEPT™
Danga	Nitril
Medžiaga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juodas
Norma	EN 407
Svoris	30,9 g
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Ilgis	213 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	F
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės