

**Ansell****Pirštinių pora ActivArmr Hycron® 27-607, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094430 9

GTIN

10076490102507

Produktų klasė

04P

**Aprašymas****Modelis:**

ActivArmr Hycron® serija. **Tvirtos pirštinės** iš medvilninio džersio su nitrilo danga darbams, kuriems keliami dideli reikalavimai. Atsparios dirbant su aštriomis ir abrazyviomis medžiagomis. Tvirtesnės ir lankstesnės už PVC, tris kartus ilgiau laiko, negu sunkios odinės pirštinės.

**Veiksmingas tepalo ir alyvos barjeras.** Puikiai tinka stambioms ketaus detalėms, plastikinėms formų dalims, plieno strypams, lakštiniam plienui, galingam kabeliui, statybinėms medžiagoms, medienos žaliavai.

Su megzta juosta ir 3/4 danga geresniam oro pralaidumui išlaikyti.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Tinkama forma

gerai

Be DMF

ne

be silikono	taip
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Pirštinių dydis	9
Lietimo pojūtis	vidutiniškai
Kvėpuoja	vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams	gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Serija	Hycron®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	4221X
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	246 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	57 g
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Produkto rūšis	Universalios pirštinės