



Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L perforuotas, Ø 125 mm, Grūdelių dydis: 320



Užsakymo data

Užsakymo numeris	567791 320
GTIN	50076308470819
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

Tinka sausam ir drėgnam naudojimui ant medienos, dažytų paviršių, metalų ir plastiko. Precizinio šlifavimo grūdeliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes **medžiaga nuimama greičiau** ir **paviršius nupoliruojamas lygiau**.

Techninis aprašymas

Serija	775L
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		