

Kraštinės ieškiklis TIN, Antgalio Ø: 10/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359005 10/4
GTIN	4260192272951
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

Jutiklinis antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti **nustatymo tikslumą 0,01 mm.**

Visos dalys grūdintos ir nušlifautos.

Antimagnetinis. Su laiptuotu antgaliu 10 ir 4 mm Ø.

Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.

Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø	10 mm
Antgalio Ø	10 mm
Bendras ilgis	90 mm
Produkto rūšis	Antgaliai

