



## Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Kampinis tiesus suktuvas, Tipas: 71126860



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	071120 71126860
GTIN	4014586887968
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai** pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus **serijinėje gamyboje**.

- **Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.**
- **Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.**
- **Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.**
- **Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.**
- **Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.**
- **Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.**

Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).

**Laisvai programuojami parametrai:** sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.

Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. **Galinis išjungimas mechanine jungtimi.** Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.

**Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pristatomas tik suktuvas **be akumulatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės**. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300.

Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381.

Kalibravimo paslaugos papildomai užsakius.

## Techninis aprašymas

Sūkių momento ribos	3 - 12 Nm
Tinkama kampinė galvutė	071133 18020; 21020; 14010
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	ASW 18-12 PC
Variklio sandara	Bešepetėlinis EC variklis
Sūkių skaičiaus diapazonas	75 - 1020 min <sup>-1</sup>
Konstrukcija	Kampinis tiesus suktuvas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Svoris su akumuliatoriumi	1 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Suktuvas

## Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ Maksimalus sukimo momentas 25 Nm	654300 25
Programavimo adapteris Tipas 92604163	071135 92604163

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Kampinė galvutė, skirta ASW 18 Tipas 21020	071133 21020
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“	654340
Kampinė galvutė, skirta ASW 18 Tipas 18020	071133 18020
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
ACCU TEC nustatymo įrankis Tipas ESTW	071119 ESTW