



Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Kampinis tiesus suktuvas, Tipas: 71127060



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 071120 71127060 |
| GTIN | 4014586888002 |
| Produktų klasė | 03F |

Aprašymas

Modelis:

FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus **serijinėje gamyboje**.

- **Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.**
- **Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.**
- **Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.**
- **Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.**
- **Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.**
- **Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.

Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).

Laisvai programuojami parametrai: sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.

Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. **Galinis išjungimas mechanine jungtimi.** Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.

Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.

Tiekimo sudėtis:

Pristatomas tik suktuvas **be akumulatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės**. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300.

Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381.

Kalibravimo paslaugos papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------|
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 65 - 900 min ⁻¹ |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Fein E 12 V |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V |
| Konstrukcija | Kampinis tiesus suktuvas |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Svoris su akumulatoriumi | 1,2 kg |
| Gamintojo pavadinimas | ASW 18-18 PC |
| Akumulatoriaus įtampa | 12 V |
| Akumulatoriaus įtampa | 18 V |
| Variklio sandara | Bešepetėlinis EC variklis |
| Tinkama kampinė galvutė | 071133 17010 |
| Sūkių momento ribos | 6 - 18 Nm |
| Maitinimas | Varomas akumulatoriaus energija |
| Produkto rūšis | Suktuvas |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| ACCU TEC nustatymo įrankis Tipas ESTW | 071119 ESTW |
| Kampinė galvutė, skirta ASW 18 Tipas 21020 | 071133 21020 |
| | 654300 25 |

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“
Maksimalus sukimo momentas 25 Nm

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“

654340

Kampinė galvutė, skirta ASW 18 Tipas 18020

071133 18020

Programavimo adapteris Tipas 92604163

071135 92604163

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073835 FE18