



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070111 M12FPD2
GTIN	4058546029739
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnė eksploatavimo trukmė palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis Powerstate variklis. FUEL™

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvus tik 168 mm ilgio. 16 pakopų sukimo momento nustatymas, gręžimo pakopa ir smūginio gręžimo pakopa.

Požymis:

Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis Powerstate variklis.

Privalumai:

Tik 168 mm konstrukcinio ilgio.

Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija – be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino, su diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073814 ir 073840. Tinkamus Bluetooth-Tracking modulius rasite el. parduotuvėje.

Tinkamus pradinius paketus rasite Nr. 073839.

Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Gamintojo pavadinimas: M12 FPD2

Akumulatoriaus talpa: 2 Ah

Akumulatoriaus įtampa: 12 V

Variklio sandara: FUEL™

maksimalus sukimo momentas: 37 Nm

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis: 0 - 450 min⁻¹

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	30,8 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
maksimalus sukimo momentas	37 Nm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	FUEL™
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Svoris	1,2 kg
standartinis naudojimas	stiprus
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s ²
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	M12 FPD2

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa MB12 V	073814 MB12