

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-920, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094385 11
GTIN	10076490488359
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-920. Su Ansell Grip Technology™: Mikroskopiškai mažais kanalais nitrilo dangoje alyva pasišalina nuo kontaktinio paviršiaus ir užtikrina patikimą laikymą. Ypač tinka metalurgijai, standartiniams gamyklų ir mašinų priežiūros darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsauga nuo karščio	nėra
Imti drėgniems daiktams	gerai
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
be silikono	ne
Pirštinių dydis	11

Be DMF	ne
Lietimo pojūtis	gerai
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Kvėpuoja	gerai
Tinkama forma	labai gerai
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	3131A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	246 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	25 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Produkto rūšis	Universalios pirštinės