



Akumuliatorinė tepalinė 562 bar, Tipas: M18GG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Užpildymui pilstomu tepalu (talpa iki 500 ml) arba su tūtele (talpa 400 g). **Tinka iki 3 NLGI konsistencijos klasės tepalams.**

Su ventiliaciniu vožtuvu. Tepalinės ilgis 355 mm, žarnelės ilgis 1219 mm.

Tiekimo sudėtis:

Įkroviklis, žarna su lenkta mova, transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073814.

Techninis aprašymas

Žarnos prijungimo sriegis	1/8 colio
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
tinkama tūtelė	083590
Gamintojo pavadinimas	M18GG
tinka tūtelės dydžiams	400 g
Talpa	500 cm ³
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah

Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Tepalinė

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Universalaus tepalo tūtelė standartiniam tepalo presui Tipas UNI	083590 UNI
Universalaus tepalo tūtelė standartiniam tepalo presui Tipas PLUS	083590 PLUS