

Hartig

Mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 420542 25-50 |
| GTIN | 4250099600216 |
| Produktų klasė | 46P |

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai. Didesnis tikslumas negu DIN 863. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Paskirtis:

Dėl tiesioginio 5 µm nuskaitymo puikiai tinka kokybės patikrinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Sraigto Ø | 8 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 25 - 50 mm |
| Padalos vertė | 0,005 mm |
| Leistina paklaida | 1,5 µm |
| Matavimo būgno Ø | 25 mm |
| Suklys | grūdinta, nušlifauta |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm |
| Kalibravimas | B1 |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Terkšlė | taip |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Izoliuota rankų apsauga | taip |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

Paslaugos

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022010 100 |
| Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022000 100 |