

Hartig

Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais Ø 25 mm, Matavimo ribos: 25-50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo lėkštelės iš grūdintojo plieno, tiesios **be įgilinimo**. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigtai. Didesnis tikslumas negu **DIN 863**. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis judomomis padalomis ir skaičiais.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,6 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Techninis aprašymas

Skalės dalys	graviruota, juodos spalvos
Suklys	grūdinta, nušlifauta
Kalibravimas	B1
Fiksavimas	naudojant tvirtinimo įrenginį
Matavimo būgno Ø	24 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm

Valdymo dalys	Izoliuota rankų apsauga
Leistina paklaida	4 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Terkšlė	taip
Matavimo diskas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022000 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
----------------------------	-----------