

Hartig

Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais Ø 25 mm, Matavimo ribos: 50-75mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo lėkštelės iš grūdintojo plieno, tiesios **be įgilinimo**. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigtai. Didesnis tikslumas negu **DIN 863**. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,6 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Fiksavimas	naudojant tvirtinimo įrenginį
Valdymo dalys	Izoliuota rankų apsauga
Suklys	grūdinta, nušlifauta
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Skalės dalys	graviruota, juodos spalvos
Kalibravimas	B1

Matavimo būgno Ø	24 mm
Leistina paklaida	5 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Terkšlė	taip
Matavimo diskas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022000 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
----------------------------	-----------