

Hartig

Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais Ø 25 mm, Matavimo ribos: 0-25mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo lėkštelės iš grūdintojo plieno, tiesios **be įgilinimo**. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai. Didesnis tikslumas negu **DIN 863**. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,6 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Kalibravimas	B1
Suklys	grūdinta, nušlifauta
Sraigto Ø	8 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	24 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Skalės dalys	graviruota, juodos spalvos
Fiksavimas	naudojant tvirtinimo įrenginį
Valdymo dalys	Izoliuota rankų apsauga

Leistina paklaida	4 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Terkšlė	taip
Matavimo diskas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25