

Hartig

**Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais Ø 30 mm, Matavimo ribos: 100-125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Produktų klasė	46P

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo lėkštelės iš grūdintojo plieno, tiesios **be įgilinimo**. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai. Didesnis tikslumas negu **DIN 863**. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

**Paskirtis:**

Nuo modulio 0,6 cilindrinų ir sraigčių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būgno Ø	24 mm
Sraigto Ø	8 mm
Suklys	grūdinta, nušlifauta
Skalės dalys	graviruota, juodos spalvos
Valdymo dalys	Izoliuota rankų apsauga
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Kalibravimas	B1
Fiksavimas	naudojant tvirtinimo įrenginį
Matavimo būgno padalos	1/100 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	6 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Terkšlė	taip
Matavimo diskas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022000 200
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022010 200

## Priedai

Etalonas Visas ilgis 100 mm	421100 100
-----------------------------	------------