

**Ansell****Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-735, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094761 9
GTIN	10076490464513
Produktų klasė	04P

**Aprašymas****Modelis:**

AlphaTec® 58-735. Pirštinės puikiai saugo nuo daugelio dažnai naudojamų chemikalų ir įpjovimų, apsaugos lygis C. Puikus sukibimas dirbant su alyvuotomis arba šlapiomis detalėmis. Patogu dėvėti, nes galima laisvai judinti pirštus.

III kategorijos apsauginės pirštinės.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas A (AJKLMNOPT)

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis	9
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	6

Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
Apsaugos klasė	Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
EN 374:2016	Tipas A (AJKLMNOPT)
Atsparumas chemikalams	AJKLMNOPT
EN 388:2016	4X32C
EN 407	X1XXXX
Medžiaga	Nitrilas
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	350 mm
Storis	1 mm
Spalva	juoda / žalia
Paskirtis	daugkartin.
Svoris	42 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės