

HOLEX**Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: A0820****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547250 A0820
GTIN	4045197973887
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	8 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Bendras ilgis	64 mm
Forma	Cilindras
Dantų smulkumas	stambiadantis
Galvutės ilgis	19 mm
Serija	Dantų forma INOX
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		