



Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas, Tipas: M12FIR12-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas

- **REDLINK™ elektronika su tolygiu apsučių skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.**
- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.**

Kompaktiška konstrukcija patogiam priėjimui įvairiose vietose, pvz., darbams su varikliais ar pavaramis.
Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis su sustiprinta pavara ir korpusu užtikrina ilgesnį veikimo laiką.
REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam galingumo valdymui.

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Su nuo 1/2 iki 3/8 colio adapteriu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 175 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
Svoris	1,5 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	81 Nm
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Kvadratas 1/2 colio
Gamintojo pavadinimas	M12FIR12-0
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Konstrukcija	Terkšlinis suktuvas
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus tipas MB12	073814 MB12