



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880100 5
GTIN	4021176009846
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

#### Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 105 - 750 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 340 - 1000 mm

Užveržimo gylis iki: 700 mm

Galia: 15 t

### Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis	105 - 750 mm
Galia	15 t

Vidinio suspaudimo dydis	340 - 1000 mm
Užveržimo gylis iki	700 mm
Kablių skaičius	2
Išorinis 6-briaunis	41 mm
maksimalus sukimo momentas	650 Nm
Svoris	47 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais