



Pirštinių pora KX-10 OBSIDIAN, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094318 7
GTIN	6942542968834
Produktų klasė	02H

Aprašymas

Modelis:

Puikiai priglundančios ir lengvos nuo įpjovimų saugančios 5 klasės pirštinės su danga iš poliuretano ir nitrilo mišinio.

- **Besiūlė bazinė medžiaga iš HPPE su 18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija.**
- **Sustiprintas tarpnykštis padidina patvarumą.**
- **Elastiški megzti rankogaliai.**

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	1
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams

Džiovinimas	Oro temperatūra
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	255 mm
Spalva	juoda / ruda
Mezgimo technologija	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Universalios pirštinės