


Garant**Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos, Lūpų plotis: 120mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 967722 120 |
| GTIN | 4045197974198 |
| Produktų klasė | 97G |

Aprašymas**Modelis:**

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto **aliuminio**. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą.

Profiliuoti **užspaudimo paviršiai**.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.

Pastaba:

Nauji modeliai 50% stipriau laiko.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Tvirtinimo būdas | Nuolatinis magnetas |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Užspaudimo plokštumų rūšis | profiliuota |
| Žiaunų plotis | 120 mm |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |