


Garant**Magnetinių žiaunų pora iš poliuretano, rifliuotos, Lūpų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967728 125
GTIN	4045197974631
Produktų klasė	97G

Aprašymas**Modelis:**

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto **aliuminio**. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą. Iš **poliuretano**, (elastiškos, t.y. jokios ilgalaikės deformacijos), suspaudimo paviršius **smulkiai rifliuotas**.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.

Pastaba:

Nauji modeliai 50% stipriau laiko.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo būdas	Nuolatinis magnetas
Medžiaga	Poliuretano
Užspaudimo plokštumų rūšis	smulkiai rifliuota
Žiaunų plotis	125 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

