



## Nuimtuvas su trimis griebtuvais, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880130 1
GTIN	4021176013393
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

#### Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 27 - 90 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 70 - 140 mm

Užveržimo gylis iki: 100 mm

Galia: 6 t

### Techninis aprašymas

Vidinio suspaudimo dydis	70 - 140 mm
Užveržimo gylis iki	100 mm

Išorinio suspaudimo dydis	27 - 90 mm
Galia	6 t
Išorinis 6-briaunis	17 mm
maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Kablių skaičius	3
Svoris	1,53 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais

## Priedai

Prailginti griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 1/200 mm	880320 1/200
Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 1	880150 1
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880220 1/100
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880200 1/100