

Garant**Magnetinių žiaunų rinkinys, Lūpų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967702 125
GTIN	4045197974730
Produktų klasė	97G

Aprašymas**Modelis:**

Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu.

Tinka:

Visiems spaustuvių modeliams.

Tiekimo sudėtis:

Medžiaginis krepšys su 4 poromis magnetinių žiaunų iš aliuminio (Nr. 967722, 967723, 967724, 967727).

Pastaba:

Nauji modeliai 50 % stipriau laiko.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis	125 mm
Medžiaga	Aliuminis
Tvirtinimo būdas	Nuolatinis magnetas
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 125 mm

967722 125

Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 125 mm

967727 125

Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 125 mm

967724 125

Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 125 mm

967723 125