



## Akumuliatorinis gręžtuvas FlexiClick sistema, Tipas: GSR1860FC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Produktų klasė	03B

### Aprašas

#### Aprašymas:

Akumuliatorinis gręžtuvas

- **Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima papildyti **Connectivity** moduliu. Maksimalus lankstumas ir tikslus darbas net ir sunkiai prieinamose vietose, nes galima keisti **ekscentrinį arba kampinį antgalį**. Smūginis betono gręžimas su 1 džaulio smūgio energija **SDS-Plus kalimo antgaliais**. **Galvos ilgis su antgalių laikikliu tik 147 mm.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2x 5,0 Ah ličio jonų akumuliatorias, įkrovikliais, lagaminu, papildoma rankena. Su daugybe reguliuojamų antgalių FlexiClick sistemoje: Gręžimo griebtuvas, lenktas antgalis, ekscentrinis antgalis, SDS-Plus smūginis antgalis.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir t.t. bei 073866 ir t. t.  
Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Gamintojo pavadinimas: GSR 18V-60FC rinkinys

Variklio sandara: Bešepetėlinis variklis

Akumulatoriaus talpa: 5 A·h

Akumulatoriaus įtampa: 18 V

maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje: 31 N·m

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje: 60 N·m

## Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 600 min <sup>-1</sup>
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	31 N·m
Svoris	1,7 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 N·m
Gamintojo pavadinimas	GSR 18V-60FC rinkinys
Akumulatoriaus talpa	5 A·h
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
standartinis naudojimas	stiprus

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
	073854 B18

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B18 V

Pradinis rinkinys Wireless Charging Tipas GAL1830W

073862 GAL1830W