

**Garant****Freza glotniajam apdirbimui Dantų forma P – plastikui, HM, Tipas: AS0828****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547330 AS0828
GTIN	4045197973184
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo briaunų geometrija ideali kietoms CFK/GFK medžiagoms su pluošto dalimi > 40%. Specialios formos dantys **sumažina pjovimo jėgas** ir **neleidžia pluoštui spurti**. Forma „Cilindras“ (ZYA).

**Paskirtis:**

Plastiko (taip pat ir pluoštu sustiprinto) šoninių paviršių apdirbimui, kontūrų frezavimui ir užvartų nuėmimui.

**Techninis aprašymas**

Dantų galiniame paviršiuje forma	skaitmeninis LCD
Galvos Ø	8 mm
Koto Ø	8 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	P
Bendras ilgis	73 mm
Dantų forma	iš plastiko

Dantų smulkumas	smulkiadantis
Galvutės ilgis	28 mm
Serija	Dantų forma P
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka		