

Garant**Freza rupiajam apdirbimui Dantų forma P – plastikui, HM, Tipas: AS0828****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547340 AS0828
GTIN	4045197975119
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo briaunų geometrija ideali kietoms CFK/GFK medžiagoms su pluošto dalimi > 40%. Specialios formos dantys **sumažina pjovimo jėgas** ir **neleidžia pluoštui spurti**. Forma „Cilindras“ (ZYA).

Paskirtis:

Plastiko (taip pat ir pluoštu sustiprinto) šoninių paviršių apdirbimui, kontūrų frezavimui ir užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

Dantų forma	iš plastiko
Dantų galiniame paviršiuje forma	skaitmeninis LCD
Bendras ilgis	73 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	P
Galvos Ø	8 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis

Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	28 mm
Serija	Dantų forma P
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka		