

AEG

Akumulatorinis gręžtuvas, Tipas: BS18C2X



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

AEG – akumulatorinis smūginis gręžtuvas

- Tvirtas, praktiškas akumulatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.
- FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.
- LED darbo vietos apšvietimas.
- 23-jų pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa.
- Greitojo užveržimo gręžimo griebtuvas 13 mm.
- 4-ių polių variklis didžiausiam našumui ir kompaktiška konstrukcija.

Detalus aprašymas:

- Tvirtas, patogus akumulatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su dešinine ir kairine eiga.
- FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio blokavimu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- 23-jų pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa.
- Greitojo užveržimo gręžimo griebtuvas 13 mm.

Privalumai:

23-kos pakopų sukimo momento nustatymas.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 x 2 Ah akumulatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.

Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	45 mm
Svoris	1,7 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
standartinis naudojimas	Strong
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	BS 18 C2X
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	50 Nm
Variklio sandara	4-jų polių variklis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas B 18 V
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus
USP1	18V
USP2	FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas su Softgrip

Priedai

Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Akumuliatorių įkroviklis Tipas BL1418	073841 BL1418
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1